

Prueba visual de linearized output de imagen D1W_{dd} a D3W_{dd} por favor underline Si/No
Prueba de salida con pantalla del ordenador () o en la pantalla externa () por favor marca (x)!

Prueba de la flor (gráfico) según el gráfico D1W_{dd}
Sont claras (visible inmediatamente) reconoce las diferencias entre la reproducción y el gráfico de p...
Comentarios subjetivos sobre la reproducci/363n del color de la flor (gráfico), de la CIE-colores y los 16 pasos de gris en el grÆfico, per ejemplo "menos contraste":

Prueba de la resolución de estrellas Siemens W-R_d, W-G_d, W-B_d según el gráfico D2W_{dd}

	W-R _d	W-G _d	W-B _d	W-N	W-Z
Es la resolución diámetro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prueba con lupa (por ejemplo 6x)					
Diámetro de la resolución	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Prueba de las 14 pruebas de colores de la CIE según el gráfico D3W_{dd}
Sont claras (visible inmediatamente) reconoce las diferencias entre la reproducción y el gráfico? Si/No
En caso afirmato: cuántos colores tienen claras diferentias? de los 14 pasos: pasos

Visual test de los 16 pasos de gris L*-equidistante visual según el gráfico D3W_{dd}
Sont los 16 pasos de la file superior discriminable? Si/No
Si No: Quántos pasos discriminable? de los 16 pasos: pasos

parte 1, AS180-3dd: 010481

Formato de archive de documentatiön, hardware y software para esta prueba:

Archivo PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS18/AS18F0PX_CYN2_1.PDF underline: Si/No
Archivo PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS18/AS18F0PX_CYN2_1.PS underline: Si/No

Systema operativo informático usado:
undo de Windows/Mac/Unix/otros y version:.....

Esta evaluaciön es para la salida: subrayar: monitor/proyector de datos/impresora
El modelo de dispositivo, el controlador y la versiön:.....

salida con archivos PDF/PS: underline: archivos PDF/PS

Para la salida de archivos PDF AS18F0PX_CYN2_1.PDF
transferencia de archivos PDF "download, copy" para dispositivo PDF.....
o con el equipo del interpretatiön del sistema "Display-PDF":.....
o con el software. e. g. Adobe-Reader/Acrobat y versi n:.....
o con el software e. g. Ghostscript y versi n:.....

Para la salida de archivos PS AS18F0PX_CYN2_1.PS
transferencia de archivos PS "download, copy" para dispositivo PS.....
o con el equipo del interpretatiön del sistema "Display-PS":.....
o con el software e. g. Ghostscript y versi n:.....
o con el software e. g. Mac-Yap y versi n:.....

Comentarios especiales: e. g. la salida del paisaje (L)

.....
.....
.....

parte 3, AS180-7dd: 010481

Form A: Gráfico AS18 según a gráfico 4 a ISO/IEC 15775
test cromático gráfico RGB

Prueba de 16 visualmente pasos equidistantes de la series de color W-R_d, W-G_d, W-B_d y W-N según el gráfico D4W_{dd}

	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
W-R_d	Sont todos los 16 pasos discriminable?	de los 16 pasos:	 pasos	Si/No
Blanco - Rojo:	Si No: ?Quántos pasos discriminable?			Si/No
W-G_d	Sont todos los 16 pasos discriminable?	de los 16 pasos:	 pasos	Si/No
Blanco - Verde:	Si No: ?Quántos pasos discriminable?			Si/No
W-B_d	Sont todos los 16 pasos discriminable?	de los 16 pasos:	 pasos	Si/No
Blanco - Azul:	Si No: ?Quántos pasos discriminable?			Si/No
W-N	Sont todos los 16 pasos discriminable?	de los 16 pasos:	 pasos	Si/No
Bianco - Negro:	Si No: ?Quántos pasos discriminable?			Si/No

Prueba de caracteres y anillos de Landolt en cuatro tamanos según el gráfico D5W_{dd}

Es el reconocimientio > 50% para cartas (17 de 32 al menos)? y para anillos de Landolt (5 de 8 al menos)?

Tarmano relativo	Cartas	Anillos N	Anillos R _d	Anillos G _d	Anillos B _d
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Prueba de reconocimiento de la frecuencia de los anillos de Landolt W-R_d, W-G_d, W-B_d y W-N según el gráfico D6W_{dd} y D7W_{dd}

Es el reconocimientio de los anillos de Landolt > 50% (5 de 8 al menos)?

Color serie W-R _d	Color serie W-G _d	Color serie W-B _d	Color serie W-N
antesedentes - ring	antesedentes - ring	antesedentes - ring	antesedentes - ring
0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8
E - F	E - F	E - F	E - F
2 - 0	2 - 0	2 - 0	2 - 0
8 - 6	8 - 6	8 - 6	8 - 6
F - D	F - D	F - D	F - D

parte 2, AS181-3Ndd: 010481

Documentaciön de la visiön de color propiedades de evaluadores para evaluaciön visual

El evaluador tiene la visiön del color normal según una prueba: underline: Si/No
de acuerdo a la norma DIN 6160:1996 con Anomaloskop de Nagel underline: Si/desconocido
o con la prueba de gráficos utilizando los puntos de color segun Ishihara underline: Si/desconocido
o probado, por favor especificar: underline: Si/desconocido

Para la evaluaciön visual de la salida de muestra (monitor, proyector de datos)

Oficina iluminaciön es la luz de dia (nublado/north sky) underline: Si/No

Archivo PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS18/AS18F0PX_CYN2_3.PDF underline: Si/No

Archivo PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS18/AS18F0PX_CYN2_3.PS underline: Si/No

fig. A7_{dd} rango de contraste: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (<3:0)

compare la salida de impresiön estándar de ISO/IEC 15775 con rango F:0 underline: Si/No

Observaciön: las oficinas de luz en el rango de contraste es a menudo:

en la pantalla del: >F:0 y E:0 (monitor), D:0 y 3:0 (proyector de datos)

Sólo para las especificaciones colorimétricas optional con salida de archivos PDF/PS

Archivo PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS18/AS18F0PX_CYN2_3.PDF

fig. A7_{dd} underline: Si/No

Archivo PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS18/AS18F0PX_CYN2_3.PS

fig. A7_{dd} o underline: Si/No

mediciön del color y especificaciön para:

Iluminante normalizado CIE D65, 2 grado observador, CIE geometrica 45/0: underline: Si/No

Si No, se dan otros parámetros:

Especificaciones colorimétricas para 17 paso de color: <http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF>

Intercambio de datos en el archivo CIELAB <http://farbe.li.tu-berlin.de/AS82/AS82L0NP.TXT> y trans-

ferentia del archivo PS AS82L0NP.PS (= .TXT) al archivo PDF AS82L0NP.PDF underline: Si/No

Si No, por favor, describa otro método:

parte 4, AS181-7dd: 010481

entrada: rgb/cmy0/000n/w set...
salida: ->rgb_{dd} setrgbcolor

TUB matrícula: 20190301-AS18/AS18L0FA.TXT /.PS
aplicaciön para la mediciön y visualizaciön de la salida en display e impresiön

TUB material: code=th44ta