

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0250	0000	0000	0000
0000	0000	0375	0000	0000	0000
0000	0000	0500	0000	0000	0000
0000	0000	0625	0000	0000	0000
0000	0000	0750	0000	0000	0000
0000	0000	0875	0000	0000	0000
0000	0000	1000	0000	0000	0000
0000	0000	1125	0000	0000	0000
0000	0000	1250	0000	0000	0000
0000	0000	1375	0000	0000	0000
0000	0000	1500	0000	0000	0000
0000	0000	1625	0000	0000	0000
0000	0000	1750	0000	0000	0000
0000	0000	1875	0000	0000	0000
0000	0000	2000	0000	0000	0000
0000	0000	2125	0000	0000	0000
0000	0000	2250	0000	0000	0000
0000	0000	2375	0000	0000	0000
0000	0000	2500	0000	0000	0000
0000	0000	2625	0000	0000	0000
0000	0000	2750	0000	0000	0000
0000	0000	2875	0000	0000	0000
0000	0000	3000	0000	0000	0000
0000	0375	0000	0000	0000	0000
0000	0375	0125	0000	0000	0000
0000	0375	0250	0000	0000	0000
0000	0375	0375	0000	0000	0000
0000	0375	0500	0000	0000	0000
0000	0375	0625	0000	0000	0000
0000	0375	0750	0000	0000	0000
0000	0375	0875	0000	0000	0000
0000	0375	1000	0000	0000	0000
0000	0375	1125	0000	0000	0000
0000	0375	1250	0000	0000	0000
0000	0500	0000	0000	0000	0000
0000	0500	0375	0000	0000	0000
0000	0500	0500	0000	0000	0000
0000	0500	0625	0000	0000	0000
0000	0500	0750	0000	0000	0000
0000	0500	0875	0000	0000	0000
0000	0500	1000	0000	0000	0000
0000	0625	0000	0000	0000	0000
0000	0625	0375	0000	0000	0000
0000	0625	0500	0000	0000	0000
0000	0625	0625	0000	0000	0000
0000	0625	0750	0000	0000	0000
0000	0625	0875	0000	0000	0000
0000	0625	1000	0000	0000	0000
0000	0750	0000	0000	0000	0000
0000	0750	0125	0000	0000	0000
0000	0750	0250	0000	0000	0000
0000	0750	0375	0000	0000	0000
0000	0750	0500	0000	0000	0000
0000	0750	0625	0000	0000	0000
0000	0750	0750	0000	0000	0000
0000	0750	0875	0000	0000	0000
0000	0750	1000	0000	0000	0000
0000	0875	0000	0000	0000	0000
0000	0875	0125	0000	0000	0000
0000	0875	0250	0000	0000	0000
0000	0875	0375	0000	0000	0000
0000	0875	0500	0000	0000	0000
0000	0875	0625	0000	0000	0000
0000	0875	0750	0000	0000	0000
0000	0875	0875	0000	0000	0000
0000	0875	1000	0000	0000	0000
0000	1000	0000	0000	0000	0000
0000	100				

Age	ML2	ML3	ML4	Batch for	Serial	ML Base (1 adm.)	17	SS	ML Base
C		M			Y		O		L

Nome	Indirizzo	8	8
	V		6

TUB-Registrierung: 20101101-LG11/LG11L0N1.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta